

근접 센서
SDBF-FDS-1L-PU-K-N-M12
 제품 번호: 8161169

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인 타입	블록 타입
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 변수	위치
측정 원리	자기 저항
주변 온도	-20 °C...80 °C
주변 온도(화씨)	-4 °F...176 °F
스위칭 출력	PNP
스위칭 부재의 기능	상개 접점
켜지는 시간	1.5 µs
꺼지는 시간	0.5 µs
최대 출력 전류	1 A
최대 DC 스위칭 출력	24 W
전압 강하	0.5 V
단락 강도	아니오
작동 전압 범위 DC	6 V...24 V
역극 보호	아니오
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓이 포함된 케이블
전기 연결부 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
연결부 출구 방향	가로 방향
케이블 외피 색상	회색
케이블 외피 소재	PVC
고정 방식	클램핑됨
설치 위치	임의 방향
하우징 색상	검정색
하우징 소재	PA
스위칭 상태 디스플레이	LED
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-4 °F...176 °F
보호 등급	IP67 NEMA 4
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III