

# 규격 실린더 DSBC-125-80-D3-PPVA-N3 제품 번호: 8165684

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                                  | 값                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 스트로크                                | 80 mm                                |
| 피스톤 Ø                               | 125mm                                |
| 피스톤 로드 나사산                          | M27x2                                |
| 완충, 완충장치, 쿠션                        | 공압 쿠션, 양쪽 조정 가능                      |
| 설치 위치                               | 임의 방향                                |
| 표준을 준수합니다                           | ISO 15552                            |
| 피스톤 로드 단부                           | 수나사                                  |
| 디자인                                 | 피스톤<br>피스톤 로드<br>프로파일 파이프            |
| 위치 인식                               | 근접 센서용                               |
| 버전                                  | 싱글 엔드형 피스톤 로드                        |
| 작동 압력                               | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar |
| 작동 방식                               | 복동                                   |
| 작동 매체                               | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기      |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항                    | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                |
| 내식성 등급 CRC                          | 2 - 보통의 부식 부하                        |
| LABS 적합성                            | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 주변 온도                               | -20 °C...80 °C                       |
| 최종 위치 충격 에너지                        | 3.3 J                                |
| 쿠션 길이                               | 45 mm                                |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동 | 6881 N                               |
| 0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드    | 7363 N                               |
| 가동 질량                               | 2749 g                               |
| 0mm 스트로크에서 가동 질량                    | 2245 g                               |
| 10mm 스트로크당 추가 가동 질량                 | 63 g                                 |
| 제품 무게                               | 8743 g                               |
| 0mm 스트로크에서 기본 무게                    | 6768 g                               |
| 10mm 스트로크당 추가 무게                    | 247 g                                |
| 고정 방식                               | 암나사 포함<br>액세서리 포함<br>옵션:             |

| 특징                | 값                     |
|-------------------|-----------------------|
| 공압 연결부            | G1/2                  |
| 소재 관련 참고 사항       | RoHS 준수               |
| 커버 소재             | 알루미늄 다이캐스트, 코팅됨       |
| 피스톤 씰 소재          | TPE-U(PU)             |
| 피스톤 소재            | 단조 알루미늄 합금            |
| 피스톤 로드 소재         | 고합금강                  |
| 피스톤 로드 실링 스트리퍼 소재 | TPE-U(PU)             |
| 버퍼 씰 소재           | TPE-U(PU)             |
| 버퍼 피스톤 소재         | POM                   |
| 실린더 배럴 소재         | 단조 알루미늄 합금, 연질 양극산화피막 |
| 너트 소재             | 아연 도금 강철              |
| 피스톤 로드 와이퍼 소재     | TPE-E                 |
| 베어링 소재            | 금속 폴리머 결합체            |
| 플랜지 스크루 소재        | 아연 도금 강철              |