

**원터치 피팅**  
**NPQX-D-PC12-T532-P10**  
 제품 번호: 8184512

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 사이즈              | 표준                                                                |
| 공칭 폭             | 2.6 mm                                                            |
| 호스 삽입 깊이         | 15 mm                                                             |
| 나사식 트리니언 씰 유형    | O링                                                                |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                             |
| 디자인 타입           | 일자형                                                               |
| 팩 크기             | 10                                                                |
| 디자인              | Push-Pull 원리                                                      |
| 작동 압력            | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스                         |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                                             |
| 내식성 등급 CRC       | 3 - 강한 부식 부하                                                      |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 주변 온도            | -10 °C...60 °C                                                    |
| 제품 무게            | 1.24 g                                                            |
| 고정 방식            | 고정 클램프 포함                                                         |
| 공압 연결부 1         | 원터치 피팅 12 mm                                                      |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 5/32"용                                                      |
| 해제 링 색상          | 청색                                                                |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                           |
| 하우징 소재           | 강화 PA                                                             |
| O 링 소재           | HNBR                                                              |
| 호스 씰 소재          | HNBR                                                              |
| 호스 클램프 세그먼트 소재   | 고합금 스테인리스강                                                        |