


Siłownik wkręcany EGZ-6-5

Numer produktu: 15033

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	5 mm
Ø tłoka	6 mm
Amortyzacja	Brak amortyzacji
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko Rura siłownika
Sygnalizacja położenia	brak
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	2 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:2]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Olej estrowy < 0,1mg/m ³ , wg ISO 8573-1:2010 [-:2]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Maks. moment dokręcenia mocowania napędu	8 Nm
Siła teoretyczna przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	14 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	14.7 N
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym Z przeciwnakrętką opcjonalnie:
Przylącze pneumatyczne	M3
Materiał pokrywy	Polioksymetylen
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa