


# 매니폴드 서브 베이스 VABX-A-P-EL-E12-MF1-SHUH-XL

제품 번호: 8188451

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                 | 값                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| 사이즈                | 1<br>2                                           |
| 내진동성               | FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사 |
| 내충격성               | FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사     |
| 연결 위치              | 측면                                               |
| 밸브 터미널의 구조         | 밸브 크기 혼합 가능                                      |
| 최대 밸브 코일 수         | 24                                               |
| 호환 가능              | 밸브 터미널 VTUX-A-P                                  |
| 치수 W x L x H       | 45.6mm x 117.4mm x 53.9mm                        |
| 작동 전압 관련 참고 사항     | SELV/PELV 전원 공급 장치 필요<br>전압 강하에 유의               |
| DC 정격 작동 전압 부하     | 24 V                                             |
| 오염도                | 2                                                |
| 인증                 | RCM 마크                                           |
| KC 마크              | KC-EMC                                           |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU EMC 지침에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름                  |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 규정 EMC에 따라<br>영국 RoHS 규정에 따라                  |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                                    |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| 보관 온도              | -20 °C...70 °C                                   |
| 상대 습도              | 5 - 95 %                                         |
| 보호 등급              | IP40                                             |
| 주변 온도              | -20 °C...50 °C                                   |
| 벽면 마운팅 최대 조임 토크    | 6 Nm                                             |
| 제품 무게              | 124.1 g                                          |
| 전동식 제어             | 멀티핀                                              |
| 최대 라인 길이           | 30m                                              |
| 전기 연결부 1, 연결 기술    | 터미널 스트립                                          |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수    | 26                                               |
| 케이블 출구             | 일자형                                              |

| 특징          | 값               |
|-------------|-----------------|
| 연결판 고정 방식   | 관통 구멍 포함        |
| 고정 방식       | M5 나사용 관통 구멍 포함 |
| 공압 연결부 1    | 15 mm 카트리지용     |
| 공압 연결부 5    | 15 mm 카트리지용     |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수         |
| 연결판 소재      | 강화 PA           |
| 커버 소재       | 강화 PA           |
| 씰 소재        | NBR             |
| 슬리브 소재      | 고합금강, 스테인리스     |
| 클립 소재       | 고합금강, 스테인리스     |
| 너트 소재       | 고합금강, 스테인리스     |