


리밋 스위치 박스 SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2

제품 번호: 8191215

FESTO



데이터 시트

특징	값
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 저전압 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라 영국 전기 장비 규정에 따라
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 변수	위치
측정 원리	기계식/전기식
감지 범위	0 deg...90 deg
주변 온도	-20 °C...70 °C
스위칭 출력	접촉식(금색)
스위칭 부재의 기능	교체 스위치, 1핀
최대 DC 스위칭 출력 전압	30 V
최대 DC 출력 전류	100 mA
최대 DC 스위칭 출력	3 W
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
마이크로 스위치 유형	Omron SS-01
전기 연결부	나사형 단자
전기 연결부 1, 연결 방식	터미널 스트립
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 기술	나사형 단자
전기 연결부 1, 핀/선 수	10
연결 가능한 도체 정격 단면적	0.25 mm²...2.5 mm²
케이블 커넥터	M20x1.5
치수 W x L x H	119mm x 85mm x 89mm
고정 방식	ISO 5211에 따른 플랜지에
설치 위치	임의 방향
제품 무게	360 g
하우징 색상	검정색
하우징 소재	PA

특징	값
씰 소재	NBR
샤프트 소재	PA
나사 소재	스테인리스강
스냅링 소재	고합금강, 스테인리스
보호 캡 소재	PC
스위칭 상태 디스플레이	광학식
위치 인디케이터	노란색 / 적색
각도 파악 설정 범위	0 deg...90 deg
보관 온도	-20 °C...50 °C
보호 등급	IP66 IP67
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 1로 운송 적용 검사
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
오염도	3