



톱니형 벨트 축
ELGD-TB-KF-WD-120-300-0H-L-PU2
 제품 번호: 8192385

FESTO



데이터 시트

특징	값
드라이브 피니언 유효 직경	38.2 mm
작동 스트로크	300 mm
사이즈	120
예비 스트로크	0 mm
톱니 벨트 분할	5 mm
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	전기기계식 선형 축 톱니벨트 포함
모터 종류	스텝 모터 서보 모터
위치 센서 측정 원리	증분형
위치 인식	유도 센서용
최대 가속도	50 m/s ²
최대 속도	3 m/s
반복 정확도	±0.04mm
듀티 사이클	100%
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	Cu/Zn/Ni 값이 감소된 배터리 생산에 적합(F1a)
보관 온도	-20 °C...60 °C
보호 등급	IP40
주변 온도	0 °C...60 °C
최종 위치 충격 에너지	1 mJ
최종 위치 충격 에너지에 대한 주의사항	최대 기준 이동 속도 0.01m/s에서
단면 2차 모멘트 Iy	77090000 mm ⁴
단면 2차 모멘트 Iz	5801000 mm ⁴
최대 구동 토크	9.55 Nm
최대 힘 Fy	8000 N
최대 힘 Fz	7200 N
최대 힘 Fy 전체 축	5914 N
최대 힘 Fz 전체 축	9071 N
이론적 수명 100km에 대한 Fy(순수 가이드 고려)	35153 N

특징	값
이론적 수명 100km에 대한 Fz(순수 가이드 고려)	35153 N
최대 무부하 변위 저항	72.1 N
최대 토크 Mx	330 Nm
최대 토크 My	600 Nm
최대 토크 Mz	540 Nm
최대 모멘트 Mx 전체축	356 Nm
최대 모멘트 내 전체 축	563 Nm
최대 모멘트 Mz 축 전체	527 Nm
이론적 수명 100km에 대한 Mx(순수 가이드 고려)	1459 Nm
이론적 수명 100km에 대한 My(순수 가이드 고려)	1920 Nm
이론적 수명 100km에 대한 Mz(순수 가이드 고려)	1920 Nm
슬라이드 표면에서 가이드 중심까지의 거리	51 mm
최대 이송력 Fx	500 N
무부하 구동 토크	1.38 Nm
비틀림 관성 모멘트 It	383100 mm ⁴
미터 스트로크당 질량 관성 모멘트 JH	0.876 kgcm ²
kg 유효 하중당 질량 관성 모멘트 JL	3.648 kgcm ²
질량 관성 모멘트 JO	9.1687 kgcm ²
이송 상수	120 mm/U
참조 수명	5000 km
정비 주기	수명 주기 동안의 윤활
가동 질량	1957 g
제품 무게	8835 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	6495 g
10mm 스트로크당 추가 무게	78 g
동적 변위(부하 이동)	축 길이의 0.05%, 최대 0.5mm
정적 변위(정지 시 부하)	축 길이의 0.1 %
액추에이터 인터페이스 코드	N48
엔드 캡 소재	금형 주조 알루미늄, 도장됨
프로파일 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 스트립 소재	고합금강, 스테인리스
드라이브 커버 소재	금형 주조 알루미늄, 도장됨
가이드 슬라이드 소재	강철
가이드 레일 소재	강철
벨트 풀리 소재	고합금 스테인리스강
슬라이드 소재	단조 알루미늄 합금
톱니 벨트 소재	폴리우레탄, 강선