



Zawór dławiąco-zwrotny GRLZ-1/4-PK-4-B

Numer produktu: 151196

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia na wlocie i zaworu zwrotnego
Przylącze pneumatyczne 1	do końcówki nasadkowej, średnica wew. przewodu 4 mm, z nakrętką kołpakową
Przylącze pneumatyczne 2	Gwint zewnętrzny G1/4
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	260 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	220 l/min...260 l/min
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0.3 bar...10 bar
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	370 l/min
Przepływ normalny w kierunku bezzwrotnym przy ciśnieniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	315 l/min...370 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Średnica nominalna	6 mm
Maks. moment dokręcenia	11 Nm

Cechy	Wartość
Waga produktu	44 g
Materiał części z gwintem	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby do regulacji	Mosiądz
Materiał przyłącza obrotowego	Cynkowy odlew kokilowy