

Lineārā piedziņa DLGF-KF-32-300-PPSA

Daļas numurs: 5074804

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Gājiens | 300 mm |
| Virzļa diametrs | 32 mm |
| Amortizēšana | PPS: Pašregulējoša pneimatiskā gala pozīciju amortizācija |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Vadotne | Rotējošo lodīšu gultņu vadotne |
| Vadītāja princips | pozitīvi noslēdzošs (slots) |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Operating pressure MPa | 0,15 ... 0,8 MPa |
| Darbošanās spiediens | 1,5 ... 8 bar |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Amortizācijas garums | 11,6 mm |
| Max. spēks Fy | 1.300 N |
| Max. force Fz (towards the drive) | 1.600 N |
| Max. force +Fz (away from the drive) | 950 N |
| Maks. moments Mx | 30 Nm |
| Maks. moments My | 50 Nm |
| Maks. moments Mz | 50 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 483 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 483 N |
| Kustīgā masa | 1.290 g |
| Produkta svars | 4.910 g |
| alternatīvie savienojumi | Skatiet produkta rasējumu |
| Montāžas tips | Tiešā montāža izmantojot caurejošos urbumus ar piederumiem |
| Pneimatiskais savienojums | G1/8 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS Free of copper |
| Vāka materiāls | Die-cast aluminium, coated |
| Blīvējumu materiāls | NBR TPE-U(PU) |
| Korpusa materiāls | Anodizēts alumīnijs |