


Wyłącznik ciśnieniowy PEV-W-S-LED-GH

Numer produktu: 152616

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Certyfikacja	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Wielkość pomiarowa	Ciśnienie względne
Metoda pomiaru	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia
Zakres pomiaru ciśnienia	2 bar...8 bar
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Maks. ciśnienie przeciążenia	20 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Funkcja elementu przełączającego	Zestyk przełączny
Histereza	0.5 bar...2 bar
Maks. częstotliwość przełączania	3 Hz
Maks. prąd wyjściowy	2500 mA
Zakres napięcia roboczego DC	10 V...30 V
Przylącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przylącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104 Średnica 8 mm, kodowanie A wg EN 61076-2-104
Przylącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	4
Przylącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	Blokada zatrzaskowa Blokowanie śrubą nieobrotowe
Przylącze elektryczne 1, kompatybilny typ montażu	Kompatybilny z zamkiem zatrzaskowym Kompatybilny z obrotową blokadą śrubową
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Na szynie H opcjonalnie:

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Przylącze pneumatyczne	M5
Waga produktu	56 g
Materiał obudowy	PA PET Polioksymetylen
Materiał membrany	NBR
Wskaźnik stanu przełączenia	Dioda LED żółta
Zakres ustawiania wartości progowej	2 bar...8 bar
Stopień ochrony	IP65
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III