


Wyłącznik ciśnieniowy PEV-W-KL-LED-GH

Numer produktu: 152618

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Certyfikacja	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Wielkość pomiarowa	Ciśnienie względne
Metoda pomiaru	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia
Zakres pomiaru ciśnienia	2 bar...8 bar
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Maks. ciśnienie przeciążenia	20 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Funkcja elementu przełączającego	Zestyk przełączny
Histereza	0.5 bar...2 bar
Maks. częstotliwość przełączania	3 Hz
Maks. prąd wyjściowy	2500 mA
Zakres napięcia roboczego DC	10 V...30 V
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Zacisk śrubowy
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	4
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Na szynie H opcjonalnie:
Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze pneumatyczne	M5
Waga produktu	56 g

Cechy	Wartość
Materiał obudowy	PA PET Polioksymetylen
Materiał membrany	NBR
Wskaźnik stanu przełączenia	Dioda LED żółta
Zakres ustawiania wartości progowej	2 bar...8 bar
Stopień ochrony	IP20
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III