

# Elektromagnētiskais vārsts



## CPPSC1-M1H-K-P-Q4

Daļas numurs: 527315  
Produkts tiks atcelts

**FESTO**

Paredzēts CPA-SC vārstu termināļiem, QS iespiežamais stiprinājums virspusē, ar iespiežamo savienojumu.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2014. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Vārsta funkcija                           | 2x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta                                   |
| Iedarbināšanas tips                       | elektrisks                                                             |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 150 l/min                                                              |
| Darbošanās spiediens                      | 3 ... 10 bar                                                           |
| Konstrukcijas struktūra                   | Virzuļa slīdceļš                                                       |
| Atstatīšanas tips                         | Gaisa atspere                                                          |
| Aizsardzības klase                        | IP20                                                                   |
| Autorizācija                              | c UL us - Recognized (OL)                                              |
| Izplūdes gaisa funkcija                   | droselējams                                                            |
| Blīvēšanas princips                       | mīksts                                                                 |
| Montāžas pozīcija                         | Jebkurš                                                                |
| Rokas vadība                              | aizturošs<br>Spiedošs                                                  |
| Vadības gaiss                             | Vadāms                                                                 |
| Plūsmas virziens                          | nereversējams                                                          |
| Komutācijas pozīcijas indikators          | Jā                                                                     |
| Vadības spiediens                         | 3 ... 8 bar                                                            |
| b- vērtība                                | 0,37                                                                   |
| C-vērtība                                 | 0,63 l/sbar                                                            |
| Komutācijas izslēgšanas laiks             | 20 ms                                                                  |
| Komutācijas ieslēgšanas laiks             | 10 ms                                                                  |
| Tinuma raksturlielumu dati                | 24V DC: 1W                                                             |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi         | Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju                                            |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 1                                                                      |
| Vidējā temperatūra                        | -5 ... 50 °C                                                           |
| Skaņas spiediena līmenis                  | 95 dB(A)                                                               |
| Vadības paņēmieni                         | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -5 ... 50 °C                                                           |
| Produkta svars                            | 40 g                                                                   |
| Elektriskais savienojums                  | 3-kontaktu<br>Spraudnis                                                |
| Montāžas tips                             | ar caurejošo urbumu                                                    |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Apakšējā pamatne                                                       |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | QS-4                                                                   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | Apakšējā pamatne                                                       |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | QS-4                                                                   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | Apakšējā pamatne                                                       |
| Blīvējumu materiālu informācija           | FPM<br>HNBR<br>NBR                                                     |
| Materiālu informācija, korpus             | Alumīnija spiedienlējums                                               |