


Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-N12-135-3AP4-10

Artikelnummer: 1492352

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Membraanventiel gedwongen gestuurd
Bedieningswijze	Elektrisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Magneet staand
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	1/2 NPT
Elektrische aansluiting	Vorm A Stekkers Conform EN 175301-803 Vierhoekige bouwvorm
Nominale doorlaat	13.5 mm
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel
Handbediening	geen
Stroomrichting	Niet reversibel
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:::-] Inerte gassen Minerale olie Water Neutrale vloeistoffen Overige debietmedia op aanvraag
Nominale druk armatuur PN	40
Drukverschil	0 MPa 0 bar 0 psi
Spoeleigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 18,0 VA, houdvermogen 15,0 VA
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %

Functie	Waarde
Mediumdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Max. viscositeit	22 mm ² /s
Mediumtemperatuur	-10 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...35 °C
Lekwaarde conform EN 12266-1	A
Debiet Kv	2.5 m ³ /h
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	2660 l/min
Schakeltijd aan	130 ms
Schakeltijd uit	180 ms
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing gegoten
Materiaalnummer behuizing	CW617N
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaalnummer schroef	1.4301
Productgewicht	1000 g
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-drukreservoirrichtlijn Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor drukapparatuur volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Beschermingsklasse	IP65
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting