

Minislede SLS-10-15-P-A

Artikelnummer: 170493

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	15 mm
Zuiger-Ø	10 mm
Bedrijfsmodus van de aandrijfeenheid	Juk
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelkooigeleiding
Constructieve opbouw	Juk Zuiger Zuigerstang Kogel-kooigeleiding Slede
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Impactenergie in de eindposities	0.05 Nm
Max. kracht Fy	170 N
Max. kracht Fz	170 N
Max. moment Mx	1.1 Nm
Max moment My	1.1 Nm
Max. moment Mz	0.7 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	39 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	47 N
Verplaatste massa	49 g
Productgewicht	149 g
Alternatieve aansluitingen	Zie producttekening
Bevestigingstype	met doorgangsboring

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium-legering, geanodiseerd
Materiaal geleiding	Staal
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal