

Zwenkflens SNCB-32-R3

Artikelnummer: 176944

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	32
Gebaseerd op norm	ISO 15552
Varianten	Hoge corrosiebescherming
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper mogen niet worden gebruikt. Uitgesloten zijn printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 1% koper als legeringsbestanddeel zijn uitgesloten van gebruik. Uitzonderingen zijn printplaten, kabels, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 5 massaprocent koper, zink of nikkel zijn uitgesloten van gebruik. Uitgesloten zijn printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 5% koper als legeringsbestanddeel zijn uitgesloten van gebruik. Uitzonderingen zijn printplaten, kabels, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 5 massaprocent koper, zink of nikkel zijn uitgesloten van gebruik. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...90 °C
Max. belastbaarheid	1 kN
Productgewicht	100 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Persgegoten aluminium met beschermingscoating
Materiaal bout	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal lager	Kunststof
Materiaal schijf	Gegalvaniseerd staal
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal zekering	Verenstaal, verzinkt