

## Złącze wtykowe-L QSML-1/8-4

Numer produktu: 153334

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Mini                                                                |
| Średnica nominalna                             | 2.5 mm                                                              |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pokrycie                                                            |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                             |
| Konstrukcja                                    | Kształt L<br>Zasada Push Pull                                       |
| Wielkość opakowania                            | 10                                                                  |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury  | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                     |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...80 °C                                                      |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 7 Nm                                                                |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 20%                                                               |
| Waga produktu                                  | 6 g                                                                 |
| Typ mocowania                                  | Sześciokąt zewnętrzny rozm. 10                                      |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny R1/8                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 4 mm                                   |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | niebieski                                                           |
| Materiał części z gwintem                      | Mosiądz niklowany                                                   |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                           |
| Materiał obudowy                               | PBT                                                                 |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen                                                     |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | NBR                                                                 |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                             |