


Vacuümzuignap
ESV-50-EF
Artikelnummer: 191038

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	100 mm
Zuigerdiameter	50 mm
Zuigervolume	8.168 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	rond extra-diep
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...200 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	103.6 N
Productgewicht	12.6 g
Kleur	Grijs
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	FPM