

Scharnierkop CRSGS-M16X1,5

Artikelnummer: 195584

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M16x1,5
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper mogen niet worden gebruikt. Uitgesloten zijn printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 1% koper als legeringsbestanddeel zijn uitgesloten van gebruik. Uitzonderingen zijn printplaten, kabels, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 5 massaprocent koper, zink of nikkel zijn uitgesloten van gebruik. Uitgesloten zijn printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 5% koper als legeringsbestanddeel zijn uitgesloten van gebruik. Uitzonderingen zijn printplaten, kabels, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 5 massaprocent koper, zink of nikkel zijn uitgesloten van gebruik. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Max. belastbaarheid	4 kN
Productgewicht	265 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal buitenring	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal binnenring	Hooggelegeerd staal
Materiaal moer	Hooggelegeerd staal