

Vouwbalgkit EADB-V2-50-S301-400

Artikelnummer: 2828842

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	93 mm
Bouwgrootte	50
Slagbereik	301 mm...400 mm
Zuigerstangverlenging	107 mm
Bouwworm	Rond
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediabestendigheid	Stof Spanen Oliën Fette Benzine
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Verplaatste massa	280 g
Productgewicht	377 g
Bevestigingstype	Opschuifbaar Met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adaptatiedelen	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpenen	Hooggelegeerd roestvast staal