

Axiaalkit
EAMM-A-L95-80G-G2
Artikelnummer: 3660191

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	66 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	4500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	374 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	120 Nm
Productgewicht	2771 g
Interfacecode actuator	L95
Interfacecode motor In	80G
Materiaal-informatie	RoHS conform