


Lineaire aandrijving DLGF-KF-32-300-PPSA

Artikelnummer: 5074804

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	300 mm
Zuiger-Ø	32 mm
Demping	zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Meenemerprincipe	Vormgesloten (gleuf)
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14	Klasse 6 volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	11.6 mm
Max. kracht Fy	1300 N
Max. kracht -Fz (tot aan de aandrijving)	1600 N
Max. kracht +Fz (weg van de aandrijving)	950 N
Max. moment Mx	30 Nm
Max moment My	50 Nm
Max. moment Mz	50 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	483 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	483 N
Verplaatste massa	1290 g
Productgewicht	4910 g
Alternatieve aansluitingen	Zie producttekening
Bevestigingstype	Directe bevestiging via doorgangsboring Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	G1/8

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform kopervrij
Materiaal deksel	Gegoten aluminium, gecoat
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium, geanodiseerd