


# Motorkabel NEBM-S1G15-E-15-Q7-LE6

Artikelnummer: 5085058

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                           | Waarde                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kabelaanduiding                                   | Zonder houder voor tekstplaatjes |
| Elektrische aansluiting 1, functie                | Veldapparaatzijde                |
| Elektrische aansluiting 1, bouwvorm               | Hoekig                           |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype           | Contactdoos                      |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang           | recht                            |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek       | Sub-D                            |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere     | 15                               |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere  | 10                               |
| Elektrische aansluiting 2, functie                | Besturingszijde                  |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype           | Kabel                            |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek       | Open einde                       |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere     | 6                                |
| Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere    | 6                                |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC                   | 0 V...72 V                       |
| Nominale bedrijfsspanning DC                      | 24 V                             |
| Afscherming                                       | ja                               |
| Kabellengte                                       | 15 m                             |
| Kabeleigenschap                                   | geschikt voor kabelrupsen        |
| Buigradius, flexibele kabelplaatsing              | 80 mm                            |
| Kabeldiameter                                     | 8 mm                             |
| Kabelmontage                                      | 6 x 0,75 mm <sup>2</sup>         |
| Nominale kabeldoorsnede                           | 0.75 mm <sup>2</sup>             |
| Adereinden                                        | Draadeindhuls                    |
| Beschermingsklasse                                | IP65                             |
| Informatie over beschermingsklasse                | In gemonteerde toestand          |
| Omgevingstemperatuur                              | -40 °C...80 °C                   |
| Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing | -5 °C...80 °C                    |
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring)            | conform EU-RoHS-richtlijn        |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)          | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit                                 | VDMA24364-B2-L                   |
| Materiaal-informatie                              | RoHS conform                     |

| <b>Functie</b>                   | <b>Waarde</b>              |
|----------------------------------|----------------------------|
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosiebelasting |
| Materiaal kabelmantel            | TPE-U(PUR)                 |
| Kleur kabelmantel                | Grijs                      |
| Materiaal isolatiehuls           | PP                         |