


# Różnicowy regulator ciśnienia LRL-1/8-QS-4

Numer produktu: 153499

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja regulatora                           | Stałe ciśnienie różnicowe z funkcją przepływu powrotnego                            |
| Przylącze pneumatyczne 1                     | G1/8                                                                                |
| Przylącze pneumatyczne 2                     | QS-4                                                                                |
| Typ mocowania                                | wkręcane                                                                            |
| Przepływ nominalny, otwarty                  | 100 l/min                                                                           |
| Zakres regulacji ciśnienia                   | 2 bar...6 bar                                                                       |
| Ciśnienie wejściowe 1                        | 0 MPa...0.9 MPa<br>0 bar...9 bar<br>0 psi...130.5 psi                               |
| Temperatura otoczenia                        | 0 °C...60 °C                                                                        |
| Materiał obudowy                             | Wzmocniony PBT                                                                      |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                       |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem           | Kontrowanie                                                                         |
| Pozycja montażu                              | dowolny                                                                             |
| Konstrukcja                                  | bezpośrednio sterowany regulator tłokowy z przepływowym doprowadzeniem ciśnienia    |
| Przepływ nominalny, zamknięty                | 96 l/min                                                                            |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Waga produktu                                | 19 g                                                                                |
| Materiał części z gwintem                    | Mosiądz niklowany                                                                   |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Materiał uszczelki gwintu                    | PTFE                                                                                |