


Elektrocilinder EPCC-BS-32-75-3P-A

Artikelnummer: 5428835

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	32
Slag	75 mm
Slagreserve	0 mm
Zuigerstangschroefdraad	M8
Omkeerspel	100 µm
Spindeldiameter	8 mm
Spindelspoed	3 mm/U
Max. verdraaihoek van de zuigerstang +/-	1 graden
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigerstangeinde	Buitendraad
Motortype	Stappenmotor Servomotor
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Constructieve opbouw	Elektrocilinder met kogelomloopspindel
Type spindel	Kogelomloopspindel
Borging tegen verdraaien/geleiding	Glijgeleid
Max. versnelling	5 m/s ²
Max. toerental	3750 1/min
Max. snelheid	0.188 m/s
Max. snelheid van de referentieloop	0.01 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,02 mm
Inschakelduur	100%
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a)
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14	Klasse 9 volgens ISO 14644-1
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 % Niet condenserend
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C

Functie	Waarde
Impactenergie in de eindposities	0.0036 J
Max. aandrijfmoment	0.15 Nm
Max. moment Mx	0 Nm
Max moment My	1.5 Nm
Max. moment Mz	1.5 Nm
Max. radiaalkracht aan de aandrijfschacht	75 N
Max. toevoerkraft Fx	150 N
Nullastaandrijfmoment	0.065 Nm
Richtwaarde nuttige last, horizontaal	24 kg
Richtwaarde nuttige last, verticaal	12 kg
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0.0256 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JL per kg nuttige last	0.0023 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JO	0.0042 kgcm ²
Onderhoudsinterval	Lifetimesmering
Bewogen massa bij 0 mm slag	98 g
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	3.3 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	225 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	24 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Glijdend geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal spindelmoer	Staal
Materiaal spindel	Rollagerstaal