

Minislede DGSL-25-40-P1A

Artikelnummer: 544042

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	40 mm
Afstelbaar eindpositiebereik/lengte voor	55 mm
Instelbaar eindpositiebereik / lengte achteraan	49 mm
Zuiger-Ø	32 mm
Bedrijfsmodus van de aandrijfeenheid	Juk
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met vaste aanslag
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelkooigeleiding
Constructieve opbouw	Juk Zuiger Zuigerstang Slede
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Max. snelheid	0.8 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,01 mm
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14	Klasse 7 volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Impactenergie in de eindposities	0.25 Nm
Dempingslengte	4.8 mm
Max. kracht Fy	4643 N
Max. kracht Fz	4643 N
Max. moment Mx	110 Nm
Max moment My	60 Nm
Max. moment Mz	60 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	415 N

Functie	Waarde
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	483 N
Verplaatste massa	1181 g
Productgewicht	3191 g
Alternatieve aansluitingen	Zie producttekening
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	HNBR
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd roestvast staal