


# Basisventiel LFR-D-7-MIDI

Artikelnummer: 546463

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                                   | Waarde                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                               | Midi                                                       |
| Serie                                                     | D                                                          |
| Bedieningszekering                                        | Draaiknop met vergrendeling                                |
| Inbouwpositie                                             | Verticaal +/- 5°                                           |
| Filterfijnheid                                            | 40 µm                                                      |
| Condensaataftap                                           | Manueel draaiend                                           |
| Constructieve opbouw                                      | Filterregelaar met manometer                               |
| Max. hoeveelheid condensaat                               | 1.45 fl oz                                                 |
| Schaalbescherming                                         | Metalen beschermkap                                        |
| Drukindicator                                             | G1/4 voorbereid                                            |
| Bedrijfsdruk                                              | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                        |
| Drukregelbereik                                           | 0.5 bar...7 bar                                            |
| Max. drukhysterese                                        | 3 psi                                                      |
| Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343) | 330 ft³/min                                                |
| Bedrijfsmedium                                            | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium                  | Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                          | 2 - matige corrosiebelasting                               |
| LABS-conformiteit                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Lagertemperatuur                                          | 14 °F...140 °F                                             |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang                       | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur                                         | 14 °F...140 °F                                             |
| Omgevingstemperatuur                                      | 14 °F...140 °F                                             |
| Productgewicht                                            | 31.5 oz                                                    |
| Bevestigingstype                                          | Naar keuze:<br>Leidinginbouw<br>Met toebehoren             |
| Materiaal-informatie                                      | RoHS conform                                               |
| Materiaal behuizing                                       | Persgegoten zink                                           |
| Materiaal schaal                                          | PC                                                         |