

Magneetspoel VACC-S13-18-A1-1U

Artikelnummer: 562890

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V DC: 2,1 W 24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,1 VA
Toegestane spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	210 g
Elektrische aansluiting	Vorm A Stekkers Conform EN 175301-803
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	PA UP