

Ultrafijnfilter MS9-LFM-G-AUV-HF

Artikelnummer: 564053

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	9
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	0.01 µm
Condensaataftap	Volautomatisch Manueel schakelend
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6::4]
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [3::2]
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	7800 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	390 l/min
Filterrendement	99.9999 %
Max. hoeveelheid condensaat	225 ml
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Filtergraad fijne deeltjes	99.995 %
MPPS	0.1 µm
Filtergraad MPPS	99.968 %
Restoliegehalte	0.01 mg/m ³
Filtergraad olie-aërosol	99 %
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 2	Batterijmodule
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium

Functie	Waarde
Materiaal afdekking	PA
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering
Materiaal scherm	PA
Materiaal afdichtingen	NBR
Productgewicht	2500 g