


# Drukregelventiel MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS

Artikelnummer: 564140

**FESTO**



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde                                                                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                              | 9                                                                                                       |
| Serie                                    | MS                                                                                                      |
| Bedieningszekering                       | met toebehoren sluitbaar                                                                                |
| Inbouwpositie                            | Willekeurig                                                                                             |
| Constructieve opbouw                     | direct gestuurd membraanregelventiel                                                                    |
| Regelaarfunctie                          | Uitgangsdruk constant<br>met voordrukcompensatie<br>Met secundaire ontluchting<br>Met terugstroomgedrag |
| Drukindicator                            | met manometer                                                                                           |
| Bedrijfsdruk                             | 1 bar...20 bar                                                                                          |
| Drukregelbereik                          | 0.5 bar...4 bar                                                                                         |
| Max. drukhysterese                       | 0.4 bar                                                                                                 |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen                                              |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)                                               |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 2 - matige corrosiebelasting                                                                            |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                       |
| Lagertemperatuur                         | -10 °C...60 °C                                                                                          |
| Mediumtemperatuur                        | -10 °C...60 °C                                                                                          |
| Omgevingstemperatuur                     | -10 °C...60 °C                                                                                          |
| Productgewicht                           | 1400 g                                                                                                  |
| Bevestigingstype                         | Naar keuze:<br>Frontpaneelinbouw<br>Leidinginbouw<br>Met toebehoren                                     |
| Materiaal afdekking                      | PA-versterkt                                                                                            |
| Materiaal-informatie                     | RoHS conform                                                                                            |
| Materiaal aansluitplaat                  | Persgegoten aluminium                                                                                   |
| Materiaal bevestigingshoek               | Persgegoten aluminium                                                                                   |
| Materiaal behuizing                      | Persgegoten aluminium                                                                                   |
| Materiaal moduleverbinder                | Persgegoten aluminium                                                                                   |

| Functie                 | Waarde                                |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal membraan      | NBR                                   |
| Materiaal ventielstoter | Aluminium kneedlegering<br>NBR<br>POM |