

# Siłownik kompaktowy AEVU-16- -P-A-S2

Numer produktu: 156231

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 1 mm...25 mm                                                                          |
| Ø tłoka                                                     | 16 mm                                                                                 |
| Amortyzacja                                                 | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                                |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                                                               |
| Sposób działania                                            | Jednostronnego działania                                                              |
| Zakończenie tłoczyska                                       | Gwint wewnętrzny                                                                      |
| Konstrukcja                                                 | Tłok<br>Tłoczysko                                                                     |
| Sygnalizacja położenia                                      | do wyłącznika zbliżeniowego                                                           |
| Warianty                                                    | Dwustronne tłoczysko                                                                  |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.13 MPa...1 MPa<br>1.3 bar...10 bar<br>18.85 psi...145 psi                           |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 °C...80 °C                                                                        |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych                     | 0.1 J                                                                                 |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 81 N                                                                                  |
| Typ mocowania                                               | opcjonalnie:<br>Przy pomocy otworów przelotowych<br>Przy pomocy osprzętu              |
| Przyłącze pneumatyczne                                      | M5                                                                                    |
| Materiał śrub kołnierzowych                                 | Nierdzewna stal stopowa                                                               |
| Materiał pokryw                                             | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                               |
| Materiał uszczeliek dynamicznych                            | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                      |
| Materiał tłoczyska                                          | Nierdzewna stal stopowa                                                               |
| Materiał rury siłownika                                     | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                               |