

# Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-MAXI-MPA

Artikelnummer: 8002384

**FESTO**



## Gegevensblad

| Functie                                                   | Waarde                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                               | Maxi                                                                     |
| Serie                                                     | D                                                                        |
| Bedieningszekering                                        | Draaiknop met vergrendeling                                              |
| Inbouwpositie                                             | Verticaal +/- 5°                                                         |
| Condensaataftap                                           | Manueel draaiend                                                         |
| Constructieve opbouw                                      | Filterregelaar met manometer<br>Proportionele standaard olieverniveelaar |
| Max. hoeveelheid condensaat                               | 80 cm <sup>3</sup>                                                       |
| Filterfijnheid                                            | 40 µm                                                                    |
| Schaalbescherming                                         | Metalen beschermkap                                                      |
| Drukindicator                                             | met manometer                                                            |
| Bedrijfsdruk                                              | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                      |
| Drukregelbereik                                           | 0.5 bar...12 bar                                                         |
| Max. drukhysterese                                        | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                           |
| Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343) | 7600 l/min                                                               |
| Bedrijfsmedium                                            | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inerte gassen               |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium                  | Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                          | 2 - matige corrosiebelasting                                             |
| LABS-conformiteit                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang                       | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inerte gassen               |
| Mediumtemperatuur                                         | -10 °C...60 °C                                                           |
| Omgevingstemperatuur                                      | -10 °C...60 °C                                                           |
| Productgewicht                                            | 2390 g                                                                   |
| Bevestigingstype                                          | Leidinginbouw<br>Met toebehoren                                          |
| Pneumatische aansluiting 1                                | G1/2                                                                     |
| Pneumatische aansluiting 2                                | G1/2                                                                     |
| Materiaal-informatie                                      | RoHS conform                                                             |

| Functie             | Waarde           |
|---------------------|------------------|
| Materiaal behuizing | Persgegoten zink |
| Materiaal schaal    | PC               |