



Verbindingskabel NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9

Artikelnummer: 8032628

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	125 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos, smal
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aanwijzing voor de kabeluitgang	180° roteerbaar
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitschema vorm C conform EN 175301-803
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	4
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	4
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	3
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...230 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...230 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	6 A
Piekspanningsweerstand	4 kV
Polariteitsbescherming	Bipolair
Aarddraadaansluiting	Voorhanden
Kabellengte	2.5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden leiding	Testvoorwaarden op aanvraag
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	52 mm
Kabeldiameter	5.2 mm

Functie	Waarde
Tolerantie kabeldiameter	± 0,1 mm
Kabelmontage	3 x 0,5 mm ²
Nominale kabeldoorsnede	0.5 mm ²
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 °C...70 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...70 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Informatie over de verontreinigingsgraad	In gemonteerde toestand
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	Grijs
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Kleur behuizing	zwart
Materiaal schroeven	Roestvast staal
Materiaal afdichtingen	HNBR
Materiaal steekcontacten	Koperlegering vertind
Materiaal isolatiehuls	PVC