


Axiaalkit EAMM-A-L95-120GC

Artikelnummer: 8063531

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	95.4 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	4500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	374 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	192 Nm
Productgewicht	3608 g
Interfacecode actuator	L95
Interfacecode motor In	120GC
Materiaal-informatie	RoHS conform