

Schot-doorvoersteekkoppeling NPQR-H-Q10-E

Artikelnummer: 8085732

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	9 mm
Slanginsteekdiepte	19.55 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	Schot
Verpakkingsgrootte	1
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,7 MPa bij 0 - 80 °C
Certificaat instantie van afgifte	NSF C0556009
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a)
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie conformiteitsverklaring NSF/ANSI 169
Omgevingstemperatuur	-20 °C...150 °C
Min. aanhaalmoment	15 Nm
Max. aanhaalmoment	20 Nm
Productgewicht	66.8 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buiten-Ø 10 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 10 mm
Kleur demontagering	Zilver
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal blokkeerring	hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal demontagering	Hooggelegeerd roestvast staal

Functie	Waarde
Materiaal moer	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal slangafdichting	FPM
Materiaal slangklemsegment	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal steunring	PPSU