


Interface CPX-M-FB45

Artikelnummer: 8110371

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Protocol	PROFINET IRT PROFINET RT
Afmetingen B x L x H	(incl. doorverbindingsblok) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Productgewicht	280 g
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Goedkeuring	RCM Mark
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Led-indicatie productspecifiek	M: Modify, parametring PL: lastvoeding PS: elektronica voeding, sensorvoeding SF: systeemfout
LED-indicatie busspecifiek	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: netwerkfout TP1: netwerk actief poort 1 TP2: netwerk actieve poort 2
Apparaatspecifieke diagnose	Kanaal- en modulegeoriënteerde diagnose Onderspanning modules Diagnosegeheugen
Bedieningselementen	DIL-schakelaar
Veldbusinterface	2x Dose SCRJ Push-pull, AIDA
Maximaal adresvolume ingangen	64 Byte
Maximaal adresvolume uitgangen	64 Byte
Parametring	Diagnosegedrag Failsafe-reactie Forcen van kanalen Signaal-setup Systeemparemeter
Baudsnelheid	100 Mbit/s
Configuratie-ondersteuning	GSDML-bestand

Functie	Waarde
Extra functies	Acyclische gegevenstoegang via de veldbus Acyclische gegevenstoegang via ethernet Fast Start Up (FSU) I&M Kanaalrelevante diagnose via veldbus LLDP MQTT MRP MRPD PROFlenergy PROFlsafe S2 systeemredundantie Start-up parametring in tekstvorm via veldbus Systeemstatus via procesgegevens afbeeldbaar Extra diagnose-interface voor bedieningseenheden
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	Type 145 mA