


# Zawór do montażu na panel przedni SVOS-3-1/8

Numer produktu: 10191

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                                  | 3/2 otwarty, monostabilny                                                  |
| Sposób uruchamiania                                             | mechaniczny                                                                |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 120 l/min                                                                  |
| Pneumatyczne przyłącze robocze                                  | G1/8                                                                       |
| Ciśnienie robocze                                               | 0.35 MPa...0.8 MPa<br>3.5 bar...8 bar                                      |
| Konstrukcja                                                     | Tłoczkowo-gniazdowa                                                        |
| Sposób powrotu                                                  | sprężyna mechaniczna                                                       |
| Sposób uszczelnienia                                            | miękki                                                                     |
| Pozycja montażu                                                 | dowolny                                                                    |
| Rodzaj sterowania                                               | bezpośrednie                                                               |
| Kierunek przepływu                                              | jednokierunkowy                                                            |
| Pokrycie                                                        | przekrycie dodatnie                                                        |
| Ochrona przeciwwybuchowa                                        | Strefa 1 (ATEX)<br>Strefa 2 (ATEX)<br>Strefa 21 (ATEX)<br>Strefa 22 (ATEX) |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:-]                              |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Temperatura otoczenia                                           | -10 °C...60 °C                                                             |
| Siła uruchamiania                                               | 8 N                                                                        |
| Typ mocowania                                                   | Przy pomocy otworów przelotowych                                           |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | G1/8                                                                       |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | G1/8                                                                       |
| Przyłącze pneumatyczne 3                                        | G1/8                                                                       |
| Materiał pokrywy                                                | Polioksymetylen                                                            |
| Materiał uszczelnień                                            | NBR<br>TPE-U(PU)                                                           |
| Materiał obudowy                                                | Aluminium                                                                  |