

Cewka
MSN1W-110AC-OD

Numer produktu: 123061

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Min. czas dokręcania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Współczynnik mocy cos φ	0.7
Parametry cewki	110 V AC: 50 Hz, pobór mocy przy załączaniu 7,5 VA, moc podtrzymania 5,0 VA 110 V AC: 60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 5,0 VA, moc podtrzymania 3,7 VA 120 V AC: 60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 5,0 VA, moc podtrzymania 3,7 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	przy 50Hz ±10% przy 60Hz -10...+20%
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Jednostka certyfikująca	DNV-TAA000032X
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura medium	-10 °C...50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Waga produktu	80 g
Przylącze elektryczne	3-pin Kształt A wg DIN EN 175301-803
Typ mocowania	zaciskany Przy pomocy klamry mocującej Przy pomocy osprzętu
Materiał obudowy	PA
Materiał styków	Stal
Materiał uzwojenia	Miedź