


Precyzyjny zawór dławiąco-zwrotny GRP-10-PK-3

Numer produktu: 12743

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Sposób uruchamiania	ręczne
Element regulacyjny	Pokrętło ze skalą
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	3.8 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	95 l/min
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze z 2 na 1	0 bar...8 bar
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia, z 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi)	1.65 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku zwrotnym z 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi)	15 l/min...50 l/min
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	5.2 l/min
Przepływ normalny w kierunku bezzwrotnym przy ciśnieniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	131 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura medium	-10 °C...50 °C
Waga produktu	48 g

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR PCW
Materiał uchwytu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał przyłączy PK	Stop aluminium do przeróbki plastycznej Mosiądz
Materiał śrub	Stal