

## Złącze wtykowe QSM-M3-5/32-I-U-M

Numer produktu: 130592

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Mini                                                              |
| Średnica nominalna                             | 0.059 in                                                          |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pierścień uszczelniający                                          |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                           |
| Konstrukcja                                    | kształt prosty<br>Zasada Push Pull                                |
| Wielkość opakowania                            | 1                                                                 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Klasyfikacja morska                            | patrz certyfikat                                                  |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                      |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                   |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura otoczenia                          | 0 °C...60 °C                                                      |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 0.354 ft-lbf                                                      |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 55%                                                             |
| Waga produktu                                  | 0.078 oz                                                          |
| Typ mocowania                                  | Gniazdo sześciokątne SW1,5                                        |
| Przylącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny M3                                               |
| Przylącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 5/32"                                |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita  | 32 °F...140 °F                                                    |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | szary                                                             |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                         |
| Materiał obudowy                               | Stal wysokostopowa nierdzewna                                     |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen                                                   |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | NBR                                                               |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                           |