

# Siłownik z dwoma tłokami DPZ-25-25-P-A-KF-S2

Numer produktu: 162104

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 25 mm                                                                                 |
| Zakres regulacji położenia końcowego/długość                | 10 mm                                                                                 |
| Ø tłoka                                                     | 25 mm                                                                                 |
| Tryb pracy jednostki napędowej                              | Płyta spinająca                                                                       |
| Amortyzacja                                                 | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                                |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                                                               |
| Prowadnica                                                  | Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym                                  |
| Konstrukcja                                                 | Prowadnica                                                                            |
| Sygnalizacja położenia                                      | do wyłącznika zbliżeniowego                                                           |
| Warianty                                                    | Dwustronne tłoczysko                                                                  |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                                     |
| Sposób działania                                            | dwustronnego działania                                                                |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 0 - Brak obciążenia korozyjnego                                                       |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 °C...80 °C                                                                        |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych                     | 0.3 Nm                                                                                |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 452 N                                                                                 |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 452 N                                                                                 |
| Przyłącza alternatywne                                      | patrz rysunek produktu                                                                |
| Przyłącze pneumatyczne                                      | M5                                                                                    |
| Materiał pokrywy                                            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                               |
| Materiał uszczelnień                                        | NBR                                                                                   |
| Materiał obudowy                                            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                               |
| Materiał tłoczyska                                          | Stal do nawęglania                                                                    |