

# Kompensatory wysokości VAL-1/8-10

Numer produktu: 151210

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki              | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pozycja montażu                                       | dowolny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konstrukcja                                           | Przyłącze podciśnienia u góry                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ciśnienie robocze                                     | -0.95 bar...8 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Medium robocze                                        | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki |
| Temperatura otoczenia                                 | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga produktu                                         | 62 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ mocowania                                         | Z gwintem zewnętrznym M22x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mocowanie przyssawki                                  | G 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przyłącze podciśnienia                                | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiał uszczelnień                                  | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiał obudowy                                      | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiał uchwytu                                      | Aluminium<br>Polioksymetylen<br>Nierdzewna stal stopowa                                                                                                                                                                                                                                                                             |