

# Zawór dławiący GRO-M5-B

Numer produktu: 151214

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                   | Funkcja zaworu dławiącego                                                                                                              |
| Przyłącze pneumatyczne 1                         | M5                                                                                                                                     |
| Przyłącze pneumatyczne 2                         | M5                                                                                                                                     |
| Element regulacyjny                              | Śruba radelkowana                                                                                                                      |
| Typ mocowania                                    | Montaż na panelu przednim<br>Przy pomocy otworów przelotowych<br>opcjonalnie:                                                          |
| Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia | 105 l/min                                                                                                                              |
| Ciśnienie robocze                                | 0 bar...10 bar                                                                                                                         |
| Temperatura otoczenia                            | -20 °C...60 °C                                                                                                                         |
| Materiał obudowy                                 | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                                                                                |
| Ochrona przeciwwybuchowa                         | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.<br>Strefa 1 (ATEX)<br>Strefa 2 (ATEX)<br>Strefa 21 (ATEX)<br>Strefa 22 (ATEX) |
| Średnica nominalna                               | 2 mm                                                                                                                                   |
| Pozycja montażu                                  | dowolny                                                                                                                                |
| Medium robocze                                   | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                          |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego     | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)                                                  |
| Zgodność z LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                      |
| Temperatura medium                               | -20 °C...60 °C                                                                                                                         |
| Waga produktu                                    | 19 g                                                                                                                                   |
| Informacja o materiałach                         | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                              |
| Materiał uszczelnień                             | NBR                                                                                                                                    |
| Materiał śruby do regulacji                      | Stal wysokostopowa                                                                                                                     |
| Materiał nakrętki                                | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                                                                                |
| Materiał tulejki                                 | Polioksymetylen                                                                                                                        |