


Zawór dławiąco-zwrotny GR-1/8X2-B

Numer produktu: 152612

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim Przy pomocy otworów przelotowych opcjonalnie:
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	205 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	190 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Pozycja montażu	dowolny
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...60 °C
Średnica nominalna	3 mm
Waga produktu	54 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał tulejki	Polioksymetylen
Materiał śruby do regulacji	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stop aluminium do przeróbki plastycznej