

Spust kondensatu WA-2

Numer produktu: 152810

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Spust kondensatu	automatyczny
Konstrukcja	zewnątrzny, mechaniczny, w pełni automatyczny
Wielkość pomiarowa	Poziom napętnienia
Funkcja zaworu	2/2 otwarty, monostabilny
Ciśnienie robocze	1.5 bar...14 bar
Medium robocze	Woda
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Temperatura medium	0 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Waga produktu	92 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze do spustu kondensatu	PK-4
Przyłącze pneumatyczne	M9
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej