


Siłownik płaski DZH-32- -PPV-A-S6

Numer produktu: 16531

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	1 mm...1000 mm
Ø tłoka	32 mm odpowiednik dla średnicy
Maks. kąt skręcania tłoczyska +/-	1.7 stopień
Amortyzacja	amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Warianty	Uszczelki odporne na temp. maks. 120°C
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	Tłok owalny
Ciśnienie robocze	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...120 °C
Długość amortyzacji	19 mm
Maks. moment obrotowy dla zabezpieczenia przed obrotem	1 Nm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	415 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	483 N
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	30 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	500 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego Przy pomocy osprzętu opcjonalnie:
Przylącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)

Cechy	Wartość
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa