

# Rozdzielacz wielosegmentowy QSLV3-3/8-12

Numer produktu: 153229

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                                            |
| Średnica nominalna                             | 6.4 mm                                                                              |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pokrycie                                                                            |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                                             |
| Konstrukcja                                    | Zasada Push Pull                                                                    |
| Wielkość opakowania                            | 1                                                                                   |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                   |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury  | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                 |
| Informacja o ciśnieniu roboczym                | Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C                                             |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda (w postaci płynnej, bez lodu) |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                                        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                     |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...80 °C                                                                      |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 15.5 Nm                                                                             |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 20%                                                                               |
| Waga produktu                                  | 171 g                                                                               |
| Liczba wylotów                                 | 3                                                                                   |
| Liczba linii zasilających                      | 1                                                                                   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny R3/8                                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 12 mm                                                  |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | niebieski                                                                           |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Materiał obudowy                               | PBT                                                                                 |
| Materiał śruby drążonej                        | Mosiądz, niklowany                                                                  |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen                                                                     |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | NBR                                                                                 |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                                             |

