

# Filtr bardzo dokładny LFMA-1-D-MAXI-NPT

Numer produktu: 173738

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Seria                                                 | D                                                                          |
| Wielkość                                              | Maxi                                                                       |
| Dokładność filtracji                                  | 0.01 µm                                                                    |
| Spust kondensatu                                      | ręczne, bez blokady                                                        |
| Ciśnienie robocze                                     | 1 bar...16 bar                                                             |
| Medium robocze                                        | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gazy obojętne             |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Gazy obojętne             |
| Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza | 2200 l/min                                                                 |
| Min. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza  | 480 l/min                                                                  |
| Sprawność filtra                                      | 99.9999 %                                                                  |
| Ostona pojemnika                                      | Ostona metalowa                                                            |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                           |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Temperatura medium                                    | 1.5 °C...60 °C                                                             |
| Temperatura otoczenia                                 | -10 °C...60 °C                                                             |
| Reszkowa zawartość oleju                              | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                                     |
| Typ mocowania                                         | Instalacja na przewodach<br>za pomocą kątownika mocującego<br>opcjonalnie: |
| Pozycja montażu                                       | pionowo                                                                    |
| Przylącze pneumatyczne 1                              | 1 NPT                                                                      |
| Przylącze pneumatyczne 2                              | 1 NPT                                                                      |
| Materiał obudowy                                      | Cynkowy odlew kokilowy                                                     |
| Materiał filtra                                       | Włókna borokrzemianowe                                                     |
| Materiał pojemnika                                    | PC                                                                         |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                  |