

Smarownica LOE-1/2-D-MIDI-NPT

Numer produktu: 173824

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. ilość oleju	110 cm ³
Ostona pojemnika	Ostona metalowa
Ciśnienie robocze	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Przepływ minimalny dla funkcji smarowania	8 l/min
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	6100 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	1/2 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/2 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pojemnika	PC