

Smarownica LOE-1-D-MAXI-NPT

Numer produktu: 173827

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. ilość oleju	190 cm ³
Ostona pojemnika	Ostona metalowa
Ciśnienie robocze	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Przepływ minimalny dla funkcji smarowania	10 l/min
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	9000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	1200 g
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne 1	1 NPT
Przylącze pneumatyczne 2	1 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pojemnika	PC