


# Siłownik okrągły DSAS-40- -PPV-S6

Numer części: 176499

FESTO

Pokrywa tylna z łożyskiem wahlwym, z uszczelnieniami do 120 °C.  
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Przykładowy model

## Karta danych

| Cecha                                                              | Wartość                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                               | 1 ... 500 mm                                                                                         |
| Średnica tłoka                                                     | 40 mm                                                                                                |
| Amortyzacja                                                        | PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych                                     |
| Ciśnienie robocze                                                  | 1 ... 10 bar                                                                                         |
| Tryb pracy                                                         | Dwustronnego działania                                                                               |
| Medium robocze                                                     | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                                         |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                                    | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję KBK                                    | 2                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia                                              | -20 ... 120 °C                                                                                       |
| Długość amortyzacji                                                | 22 mm                                                                                                |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny                         | 633 N                                                                                                |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw                                 | 754 N                                                                                                |
| Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku                         | 469 g                                                                                                |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku                                    | 24 g                                                                                                 |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku                                   | 586 g                                                                                                |
| Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku | 15.9 g                                                                                               |
| Przylączy pneumatyczne                                             | M32x2                                                                                                |
| Materiał pokrywy                                                   | Stop aluminium                                                                                       |
| Materiał uszczelnień                                               | FPM                                                                                                  |
| Materiał obudowy                                                   | Stal wysokostopowa, nierdzewna                                                                       |
| Materiał tłoczyska                                                 | Stal wysokostopowa                                                                                   |